

Vérin cylindrique DGS-25- -S2-S6


N° de pièce: 552393
Produit de fin de série

FESTO

Exécutions sans amortissement de fin de course.

Ce produit n'est disponible qu'aupres de la société Festo au Brésil.

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2016. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Exemple de
représentation

Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Course	1 ... 500 mm
Diamètre de piston	25 mm
Amortissement	Pas d'amortissement
Conception	Piston Tige de piston
Détection de position	sans
Variantes	Tige traversante Joints résistant à la chaleur, max. 120°C
Pression de service	1 ... 12 bar
Mode de fonctionnement	à double effet
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température ambiante	-20 ... 120 °C
Force théorique sous 6 bar, au recul	247 N
Force théorique sous 6 bar, à l'avance	247 N
Raccord pneumatique	G1/8
Information matière couvercle	Acier zingué
Information matière joints	FPM
Information matière tige de piston	Acier traité
Information matière profilé de vérin	Acier fortement allié