

Barrette de raccordement VABM-C7-12G-G18-3

Code article: 552662

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|--|--------------------------------|
| Nombre maximal d'emplacements de distributeurs | 3 |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Poids du produit | 105 g |
| Raccord d'air de pilotage 12 | M3 |
| Raccord pneumatique 1 | G1/8 |
| Raccord pneumatique 3 | G1/8 |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Matériau embase de raccordement | Alliage d'aluminium corroyé |