

# câble F.O. SOOC-DS-P-M4-1-R15-S4


N° de pièce: 552808

Produit de fin de série

FESTO

convient pour les capteurs à fibre optique SOE4.

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2022. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



## Fiche technique

| Caractéristique                         | Valeur                           |
|---|----------------------------------|
| Note sur la matière                     | Conforme RoHS                    |
| Méthode de mesure                       | Capteur à réflexion              |
| Diamètre minimal d'un objet             | 0,1 mm                           |
| Fibre optique - particularité           | Précision                        |
| Portée                                  | 65 mm                            |
| Température ambiante                    | -55 ... 70 °C                    |
| Taille de la tête                       | M4                               |
| Longueur de la fibre optique            | 1 m                              |
| Longueur de la douille                  | 40 mm                            |
| Rayon de courbure min.                  | 15 mm                            |
| Couple de serrage max.                  | 2 Nm                             |
| Diamètre extérieur                      | 1 mm                             |
| Matériau corps                          | Acier fortement allié inoxydable |
| Matériau câble F.O.                     | PE                               |
| Degré de protection                     | IP66                             |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 1 - Faibles effets de corrosion  |
| Conformité PWIS                         | VDMA24364-Zone III               |