

câble F.O. SOOC-TB-P-M3-2-R10-S4

N° de pièce: 552820

FESTO

convient pour les capteurs à fibre optique SOE4.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Note sur la matière	Contenant de substances de silicone
Méthode de mesure	Barrière à transmission
Diamètre minimal d'un objet	0,05 mm
Fibre optique - particularité	Précision
Portée	30 mm
Température ambiante	-55 ... 70 °C
Taille de la tete	M3
Longueur de la fibre optique	2 m
Longueur de la douille	40 mm
Rayon de courbure min.	10 mm
Couple de serrage max.	1 Nm
Diamètre extérieur	1 mm
Information matière corps	Acier fortement allié inoxydable
Information matériaux fibre optique	PE
Degré de protection	IP66
Classe de résistance à la corrosion KBK	1