

# câble F.O. SOOC-TB-P-M3-1-R10-S4

N° de pièce: 552822

Produit de fin de série

FESTO

convient pour les capteurs à fibre optique SOE4.

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2022. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Note sur la matière	Conforme RoHS
Méthode de mesure	Barrière à transmission
Diamètre minimal d'un objet	0,05 mm
Fibre optique - particularité	Précision
Portée	30 mm
Température ambiante	-55 ... 70 °C
Taille de la tête	M3
Longueur de la fibre optique	1 m
Longueur de la douille	40 mm
Rayon de courbure min.	10 mm
Couple de serrage max.	1 Nm
Diamètre extérieur	1 mm
Matériau corps	Acier fortement allié inoxydable
Matériau câble F.O.	PE
Degré de protection	IP66
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III