

câble F.O. SOOC-TB-M-A5-2-R25


N° de pièce: 552827

Produit de fin de série

FESTO

convient pour les capteurs à fibre optique SOE4.

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2022. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Note sur la matière	Conforme RoHS
Méthode de mesure	Barrière à transmission
Diamètre minimal d'un objet	0,1 mm
Fibre optique - particularité	Série
Portée	250 mm
Température ambiante	-55 ... 70 °C
Taille de la tête	Rectangle 10x10x5 mm
Longueur de la fibre optique	2 m
Rayon de courbure min.	25 mm
Diamètre extérieur	2,2 mm
Matériau corps	Laiton nickelé
Matériau câble F.O.	PE
Degré de protection	IP66
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III