


# câble F.O. SOOC-TB-P-C5-2-R10

N° de pièce: 552828

FESTO

convient pour les capteurs à fibre optique SOE4.



## Fiche technique

| Caractéristique                         | Valeur                                                 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Note sur la matière                     | Conforme RoHS                                          |
| Méthode de mesure                       | Barrière photoélectrique fourchée                      |
| Diamètre minimal d'un objet             | 0,2 mm                                                 |
| Fibre optique - particularité           | Barrière photoélectrique fourchée                      |
| Portée                                  | 5 mm                                                   |
| Température ambiante                    | -55 ... 70 °C                                          |
| Taille de la tête                       | Rectangle<br>41x15x7 mm<br>Fosse de fourche<br>5x29 mm |
| Longueur de la fibre optique            | 2 m                                                    |
| Rayon de courbure min.                  | 10 mm                                                  |
| Diamètre extérieur                      | 1,25 mm                                                |
| Matériau corps                          | ABS                                                    |
| Matériau câble F.O.                     | PE                                                     |
| Degré de protection                     | IP66                                                   |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 1 - Faibles effets de corrosion                        |
| Conformité PWIS                         | VDMA24364-Zone III                                     |