


# câble F.O. SOOC-DS-H-M6-1-R40

N° de pièce: 552841  
Produit de fin de série

FESTO

convient pour les capteurs à fibre optique SOE4.

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2022. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Note sur la matière	Conforme RoHS
Méthode de mesure	Capteur à réflexion
Diamètre minimal d'un objet	0,1 mm
Fibre optique - particularité	Grand rayon d'action
Portée	200 mm
Température ambiante	-55 ... 70 °C
Taille de la tête	M6
Longueur de la fibre optique	1 m
Rayon de courbure min.	40 mm
Couple de serrage max.	3 Nm
Diamètre extérieur	2,2 mm
Matériau corps	Laiton nickelé
Matériau câble F.O.	PE
Degré de protection	IP66
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III