

câble F.O. SOOC-DS-F-M4-2-R2

N° de pièce: 552843

FESTO

convient pour les capteurs à fibre optique SOE4.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Note sur la matière	Conforme RoHS
Méthode de mesure	Capteur à réflexion
Diamètre minimal d'un objet	0,1 mm
Fibre optique - particularité	flexible
Portée	130 mm
Température ambiante	-40 ... 70 °C
Taille de la tête	M4
Longueur de la fibre optique	2 m
Rayon de courbure min.	2 mm
Couple de serrage max.	2 Nm
Diamètre extérieur	1,3 mm
Matériau corps	Acier fortement allié inoxydable
Matériau câble F.O.	PE
Degré de protection	IP66
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III