


Filtre pour vide VAF-DB-1/2

Code article: 553141

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Position de montage	verticale
Finesse de filtration	80 µm
Pression de service	-0.95 bar...0 bar
Note concernant la pression de service	Utilisation uniquement dans les systèmes de vide ouverts
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température ambiante	-5 °C...50 °C
Couple de serrage max.	20.5 Nm
Poids du produit	162 g
Mode de fixation	Montage sur tuyauterie Avec adaptateur pour fixation murale/sur surface plane
Raccord pneumatique	G1/2
Raccord de vide	G1/2
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau du filtre	PE
Matériau du boîtier	Renforcé de PP
Matériau de cuve	PA
Capacité d'impulsion d'éjection	7 bar