

Kit de soufflet DADB-V6-63-S126-175

Code article: 553335

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Ø extérieur	57 mm
Taille	63
Courses	126 mm...175 mm
Rallonge de tige de piston	56 mm
Modèle	rond
Position de montage	Indifférente
Structure de construction	Kit de soufflet à air d'échappement canalisé
Classe de protection anticorrosion CRC	3 - Effets de corrosion forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Résistance aux fluides	Poussières Copeaux Huiles Graisses Essences
Degré de protection	IP54
Température ambiante	-10 °C...80 °C
Poids du produit	103 g
Mode de fixation	À enficher Avec vis sans tête
Raccord pneumatique	G1/4
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau des pièces d'adaptation	Renforcé de polyamide
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau du soufflet	NBR
Matériau vis sans tête	Acier inoxydable fortement allié