

Kit de soufflet DADB-S1-40-S126-175

Code article: 553465

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|--|---|
| Ø extérieur | 46 mm |
| Taille | 40 |
| Courses | 126 mm...175 mm |
| Rallonge de tige de piston | 57 mm |
| Modèle | rond |
| Position de montage | Indifférente |
| Structure de construction | Kit de soufflet à air d'échappement canalisé |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 3 - Effets de corrosion forts |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Aptitude à la production de batteries Li-ion | Les métaux contenant plus de 5 % en masse de cuivre, de zinc ou de nickel sont exclus de l'utilisation. Sont exclus le nickel dans les aciers, les surfaces nickelées chimiquement, les circuits imprimés, les câbles, les connecteurs électriques et les bobines |
| Résistance aux fluides | Poussières Copeaux Huiles Graisses Essences |
| Degré de protection | IP54 |
| Température ambiante | -10 °C...80 °C |
| Poids du produit | 60 g |
| Mode de fixation | Avec vis sans tête Avec taraudage |
| Raccord pneumatique | G1/8 |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Matériau des pièces d'adaptation | Renforcé de polyamide |
| Matériau joints d'étanchéité | NBR |
| Matériau du soufflet | NBR |
| Matériau vis sans tête | Acier inoxydable fortement allié |