

# Tuyau plastique PUN

Code article: 553573

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Ø extérieur	3 mm...16 mm
Ø intérieur	2 mm...11 mm
Pression de service en fonction de la température	-0.95 bar...30 bar
Certification	TÜV
Certificat de l'organisme d'émission	B 013277 0506 00
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Aptitude alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température ambiante	-35 °C...60 °C
Couleur	bleu marron Jaune Vert Naturel rouge Noir Argent bleu translucide jaune translucide vert translucide rouge translucide Noir translucide Blanc
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du tuyau	TPE-U (PU)