


# tuyau plastique PAN

N° de pièce: 553610

FESTO

Merci de respecter la quantité minimale de commande.



## Fiche technique

Fiche de données générales - Les valeurs individuelles dépendent de votre configuration.

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur	4 ... 16 mm
Diamètre intérieur	2,5 ... 12 mm
Conforme à la norme	DIN 73378-PA12-PHL
Pression de service en fonction de la température	-0,95 ... 35 bar
Agrément	TÜV
Certificat entité exposante	B 013277 0506 00
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] Huile minérale
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-60 ... 100 °C
Couleur	bleu marron jaune vert nature rouge noir argent blanc
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau tuyau	Polyamide 12 TPE-A