

# Tuyau plastique PLN

Code article: 553850

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Ø extérieur	4 mm...16 mm
Ø intérieur	2.9 mm... 12 mm
Pression de service en fonction de la température	-0.95 bar...14 bar
Certification	TÜV
Certificat de l'organisme d'émission	B 013277 0506 00
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7::-] Eau conformément à la déclaration du constructeur sur <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de salle blanche	Élément installé de manière statique, aucune évaluation pertinente possible selon ISO 14644-1
Aptitude alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température ambiante	-30 °C...80 °C
Couleur	bleu marron Jaune Vert Naturel rouge Noir Argent Blanc
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du tuyau	PE