

# Tuyau plastique PAN-4X0,75-GE

Code article: 553930

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                                  | Valeur  |
|---|---|
| Ø extérieur                                       | 4 mm  |
| Rayon de courbure important pour le débit         | 18 mm   |
| Ø intérieur                                       | 2.9 mm  |
| Rayon de courbure min.                            | 12 mm   |
| Propriétés du tuyau                               | compatible avec la chaîne porte-câbles  |
| Pression de service en fonction de la température | -0.095 MPa...1.5 MPa<br>-0.95 bar...15 bar<br>-13.775 psi...217.5 psi   |
| Certification                                     | TÜV   |
| Certificat de l'organisme d'émission              | B 013277 0506 00  |
| Fluide de service                                 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7::-]   |
| Conformité PWIS                                   | VDMA24364-B2-L  |
| Température ambiante                              | -30 °C...80 °C  |
| Poids du produit en fonction de la longueur       | 0.006 kg/m  |
| Raccord pneumatique                               | pour raccord enfichable de Ø extérieur de 4 mm<br>pour raccord cannelé de Ø intérieur de 3 mm avec écrou-raccord<br>Pour raccord cannelé de Ø intérieur de 3 mm |
| Couleur   | Jaune   |
| Dureté Shore                                      | D 55 +/-3   |
| Note sur le matériau                              | Conforme à RoHS   |
| Matériau du tuyau                                 | TPE-A   |