


Câble codeur NEBM-T1G12-T1G12-5

N° de pièce: 556797

FESTO

Pour le raccordement du moteur et du contrôleur.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Caractéristique du câble	compatible chaînes porte-câbles
Degré d'encrassement	3
Degré de protection	monté IP65
Température ambiante pour câble non posés à demeure	-40 ... 90 °C
Température ambiante	-50 ... 90 °C
Rayon de courbure de câble min.	82 mm
Structure du câble	blindé 5 x (2 x 0,34 mm ²) + 2 x 0,5mm ²
Diamètre de câble	11 mm
Longueur de câble	5 m
Note sur la matière	Contenant de substances de silicone Conforme RoHS
Information matière gaine de câble	TPE-U(PUR)