


# Câble moteur NEBM-T1G6-T1G6-10

N° de pièce: 556798

FESTO

Pour le raccordement du moteur et du contrôleur.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Caractéristique du câble	compatible chaînes porte-câbles
Degré d'encrassement	3
Degré de protection	monté IP65
Température ambiante pour câble non posés à demeure	-40 ... 90 °C
Température ambiante	-50 ... 90 °C
Rayon de courbure de câble min.	60 mm
Structure du câble	blindé 6 x 1 mm <sup>2</sup>
Diamètre de câble	8 mm
Longueur de câble	10 m
Note sur la matière	Contenant de substances de silicone Conforme RoHS
Information matière gaine de câble	TPE-U(PUR)