


Embase juxtaposable VABV-S6-1Q-G12

Code article: 556989

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Largeur	43 mm
Résistance aux vibrations	Contrôle d'utilisation mobile avec degré de sévérité 2 selon FN 942017-4 et EN 60068-2-6
Résistance aux chocs	Essai de choc avec degré de sévérité 2 selon FN 942017-5 et EN 60068-2-27
Note concernant la dynamisation forcée	Fréquence de commutation minimale 1/mois
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon la directive européenne relative aux basses tensions
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Poids du produit	570 g
Raccord pneumatique 1	G1/2
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de plaque	Aluminium moulé sous pression