


# kit axial EAMM-A-E48-52C

N° de pièce: 556995

FESTO

convient pour les actionneurs électriques.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Couple transmissible	17 Nm
Poids du produit	1.210 g
Code d'interface, actionneur	E48A E48B
Code d'interface, moteur	52C
Note sur la matière	Conforme RoHS