


barrette de raccordement MHJ10-P16

N° de pièce: 557608

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Dimension modulaire	11 mm
Protection contre les inversions de polarité	pour tension de service
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	16 Versions spécifiques possibles selon les besoins du client
Agrément	RCM Mark
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Poids du produit	635 g
Mode de fixation	avec équerre-support
Raccord pneumatique 1	G1/2
Raccord pneumatique 2	M7
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau barrette de raccordement	Alliage d'aluminium de corroyage, anodisé