

Bague de centrage EAML-38-4-38

Code article: 558030

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre de logement 1	38 mm
Position de montage	Indifférente
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Poids du produit	4 g
Code d'interface, actionneur	K38
Code d'interface du carter d'accouplement	38 A 38D
Note sur le matériau	Conforme à RoHS