


kit axial EAMM-A-S48-55A

N° de pièce: 558164

FESTO

convient pour les actionneurs électriques.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Couple transmissible	12,5 Nm
Poids du produit	590 g
Code d'interface, actionneur	S48
Code d'interface, moteur	55A
Note sur la matière	Conforme RoHS