


carter d'accouplement EAMK-A-D32-35A-40A

N° de pièce: 560280

FESTO

compatible avec module rotatif électrique ERMB.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	115 g
Code d'interface, actionneur	D32C
Code d'interface, carter de couplage	40A
Note sur la matière	Conforme RoHS