

Câble de raccordementlconduite de raccordement VMPAL-KMSK-V-SD25- IP67-10 **FESTO**

Code article: 560412



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Poids du produit	2150 g
Raccord électrique	Câble avec connecteur mâle
Longueur de câble	10 m
Caractéristiques des câbles	compatible avec la chaîne porte-câbles
Rayon de courbure min. du câble	63 mm
Diamètre de câble	12.5 mm
Composition du câble	25 x 0,34 mm ²
Degré de protection	IP67 selon CEI 60529
Température ambiante en cas de pose mobile du câble	-5 °C...80 °C
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon la directive européenne RoHS
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Matériau de gaine du câble	TPE-U (PU)