


# câble de connexion VMPAL-KM-V-SD25-IP67-10

N° de pièce: 560418

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Poids du produit	2.290 g
Connexion électrique	Câble avec connecteur mâle
Longueur de câble	10 m
Caractéristique du câble	Standard
Rayon de courbure de câble min.	122 mm
Diamètre de câble	10,2 mm
Structure du câble	25x0,34
Degré de protection	IP67 selon IEC 60529
Température ambiante pour câble non posés à demeure	-5 ... 80 °C
Marque CE (voir déclaration de conformité)	Selon la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Note sur la matière	Conforme RoHS
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Matériau gaine du câble	PVC