


Câble de raccordement conduite de raccordement VMPAL-KM-S-SD25-IP67-10

FESTO

Code article: 560421



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Poids du produit	2295 g
Raccord électrique	Câble avec connecteur mâle
Longueur de câble	10 m
Caractéristiques des câbles	Standard
Rayon de courbure min. du câble	122 mm
Diamètre de câble	10.2 mm
Composition du câble	25 x 0,34 mm ²
Degré de protection	IP67 selon CEI 60529
Température ambiante en cas de pose mobile du câble	-5 °C...80 °C
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon la directive européenne RoHS
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Matériau de gaine du câble	PVC