



# Plaque de détendeurs VABF-S4-1-R2C2-C-6E

Code article: 560766

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Largeur	26 mm
Selon la norme	ISO 15407-2
Position de montage	Indifférente
Fonction du régulateur	Pression de sortie constante avec échappement secondaire
Choix du manomètre	possible
Pression de service	0.6 MPa 6 bar
Plage de réglage de pression MPa	0.2 MPa...0.6 MPa
Plage de réglage de pression	2 bar...6 bar
Plage de réglage de pression psi	29 psi...87 psi
Pression d'alimentation 1	0.5 bar...10 bar
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon la directive européenne relative aux basses tensions
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour les équipements électriques
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Degré de protection	IP65 NEMA 4
Fluide de pilotage	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Température ambiante	-5 °C...50 °C
Poids du produit	491 g
Type de fixation pour superposition	sur embase juxtaposable Sur embase unitaire
Raccordement pour manomètre	Avec agrafe
Matériau d'élément de commande	PA
Matériau corps de détendeur	Aluminium moulé sous pression