


embase juxtaposable VABV-S2-2S-G12-T2

N° de pièce: 560841

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Dimension modulaire	59 mm
Type de terminal	44
Pression de service MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pression de service	-0,9 ... 10 bar
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne sur les équipements basse tension
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour les équipements électriques
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Poids du produit	610 g
Raccord pneumatique 2	G1/2
Raccord pneumatique 4	G1/2
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau plaque	Aluminium moulé sous pression