


Module d'alimentation VMPAL-SP-QS12

Code article: 560952

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|--|--|
| Largeur | 23.2 mm |
| Longueur | 107.3 mm |
| Fonction intégrée | Avec module électrique juxtaposable |
| Structure du terminal de distributeurs | Différentes grandeurs de distributeurs possibles |
| Pression de service | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Pression de pilotage MPa | 0.3 MPa...0.8 MPa |
| Pression de pilotage | 3 bar...8 bar |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 3 - Effets de corrosion forts |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Température ambiante | -5 °C...50 °C |
| Poids du produit | 50 g |
| Raccord pneumatique 1 | pour tuyau de Ø extérieur de 12 mm |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Matériau du module d'alimentation | Alliage d'aluminium corroyé Renforcé de polyamide |