

Plaque VMPAL-EG

Code article: 560956

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Largeur	20.5 mm
Longueur	107.3 mm
Fonction intégrée	Air d'échappement canalisé
Structure du terminal de distributeurs	Différentes grandeurs de distributeurs possibles
Pression de service	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Plage de réglage de pression	0.5 bar...5 bar
Pression d'alimentation 1	0.5 bar...10 bar
Classe de protection anticorrosion CRC	3 - Effets de corrosion forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-5 °C...50 °C
Poids du produit	30 g
Raccord pneumatique 3/5 combiné	pour cartouche de 20 mm
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de plaque	PA