

# Câble de liaison NEBV-M8W4L-E-2.5-M8G3

Code article: 562468

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Conforme à la norme	EN 61076-2-101 ISO 20401
Témoin d'état de commutation	LED jaune
Poids du produit	50 g
Raccord électrique	4 pôles/3 pôles Connecteur femelle coudé/connecteur mâle droit M8x1/M8x1
Plage de tension de service CC	20.4 V...26.4 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	3 A
Longueur de câble	2.5 m
Caractéristiques des câbles	compatible avec la chaîne porte-câbles
Rayon de courbure min. du câble	35 mm
Diamètre de câble	3.3 mm
Composition du câble	2 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Degré de protection	IP65 IP67
Température ambiante	-10 °C...50 °C
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon la directive européenne RoHS
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Matériau de gaine du câble	PUR
Matériau du boîtier	TPE-U (PU)
Matériau des contacts à fiche	Laiton Doré
Matériau de gaine isolante	PVC