

Adaptateur NPFV-AF-G14-N14-MF

Code article: 563397

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre nominal	6 mm
Pression de service	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar
Protection contre l'explosion	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 2	1/4 NPT
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau adaptateur	Acier inoxydable fortement allié
Matériau joints d'étanchéité	NBR