



embase avec limiteur de débit VABF-S7-F1B5P1-F

N° de pièce: 563401

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Alimentation en air de pilotage	externe interne
Pression de service MPa	0 ... 1,2 MPa
Pression de service	0 ... 12 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	4 - Effets de corrosion particulièrement forts
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Degré de protection	IP65
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord de pilotage 12	G1/4
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 2	Flasque 1/4 Schéma des connexions NAMUR
Raccord pneumatique 3	G1/4
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau embase	Revêtement aluminium
Matériau joints	NBR