


# Câble de connexion NEBV-S1W25-K-5-N-LE25

N° de pièce: 565284

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristique                                       | Valeur                                    |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Position de montage                                   | indifférent                               |
| Caractéristique du câble                              | Pour applications statiques               |
| Plage de tension de service CC                        | $\leq 24$ V                               |
| Intensité maximale admissible à 40 °C                 | 1,64 A                                    |
| Degré de protection                                   | IP65                                      |
| Température ambiante pour câble non posés à demeure   | -5 ... 80 °C                              |
| Température ambiante                                  | -40 ... 80 °C                             |
| Poids du produit                                      | 850 g                                     |
| Connexion électrique                                  | à 25 pôles<br>Connecteur femelle<br>Sub-D |
| Structure du câble                                    | 25 x 0,25 mm <sup>2</sup>                 |
| Diamètre de câble                                     | 9,9 mm                                    |
| Longueur de câble                                     | 5 m                                       |
| Mode de fixation                                      | 4-40UNC                                   |
| Note sur la matière                                   | Conforme RoHS                             |
| Information matière corps                             | TPE                                       |
| Information matière gaine de câble                    | PVC                                       |
| Information relative aux matériaux : contacts à fiche | Bronze<br>doré                            |