


câble de connexion NEBV-S1G44-K-2.5-N-LE39

N° de pièce: 565289

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Mode de fixation | 4-40UNC |
| Position de montage | indifférent |
| Poids du produit | 389 g |
| Connexion électrique | 44 pôles Connecteur femelle Sub-D |
| Plage de tension de service CC | ≤ 30 V |
| Intensité maximale admissible à 40 °C | 0,86 A |
| Longueur de câble | 2,5 m |
| Caractéristique du câble | Pour applications statiques |
| Rayon de courbure de câble min. | 95 mm |
| Diamètre de câble | 9,6 mm |
| Tolérance de diamètre de câble | $\pm 0,5$ mm |
| Structure du câble | 40x0,14 |
| Degré de protection | IP65 IP67 monté |
| Température ambiante | -5 ... 60 °C |
| Marque CE (voir déclaration de conformité) | Selon la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques |
| Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité) | selon les prescriptions UK RoHS |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Matériau gaine du câble | PVC |
| Matériau corps | PBT |
| Matériau contacts à fiche | Bronze doré |