

# Union CRQS-5/16T-U

Code article: 565342

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	Standard
Diamètre nominal	0,256 in
Position de montage	Indifférente
Modèle	forme droite
Taille de fût	1
Structure de construction	Principe Push-pull
Pression de service sur la plage de température totale	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7::-]
Classe de protection anticorrosion CRC	4 - Effets de corrosion particulièrement forts
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Aptitude alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température ambiante	-20 °C...150 °C
Poids du produit	559 oz
Lignes électriques utilisables	PFAN
Raccord pneumatique 1	Pour tuyau de Ø extérieur de 5/16" "
Raccord pneumatique 2	pour tuyau de Ø extérieur 5/16" "
Température ambiante (Fahrenheit)	-4 °F...302 °F
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	acier inoxydable fortement allié
Matériau de la bague de démontage	Acier inoxydable fortement allié
Matériau du joint de tuyau	FPM
Matériau collier de serrage	Acier inoxydable fortement allié