


Câble moteur NEBM-S1G9-E-2.5-N-S1G9

N° de pièce: 565369

FESTO

pour la connexion du moteur et du contrôleur de fin de course CMFL.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Caractéristique du câble	compatible chaînes porte-câbles
Degré d'encrassement	3
Degré de protection	monté IP65
Température ambiante pour câble non posés à demeure	-40 ... 90 °C
Température ambiante	-50 ... 90 °C
Rayon de courbure de câble min.	65 mm
Structure du câble	2x0,5 mm ² +3x(2x0,14 mm ²)D +1x0,14mm ² blindé
Longueur de câble	2,5 m
Note sur la matière	Conforme RoHS
Information matière gaine de câble	TPE-U(PUR)