


# Câble moteur NEBM-S1G9-E-10-N-S1G9

N° de pièce: 565371

FESTO

pour la connexion du moteur et du contrôleur de fin de course CMFL.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Caractéristique du câble	compatible chaînes porte-câbles
Degré d'encrassement	3
Degré de protection	monté IP65
Température ambiante pour câble non posés à demeure	-40 ... 90 °C
Température ambiante	-50 ... 90 °C
Rayon de courbure de câble min.	65 mm
Structure du câble	2x0,5 mm <sup>2</sup> +3x(2x0,14 mm <sup>2</sup> )D +1x0,14mm <sup>2</sup> blindé
Longueur de câble	10 m
Note sur la matière	Conforme RoHS
Information matière gaine de câble	TPE-U(PUR)