

Barrette de raccordement VABM-L1-14S-G14-8

Code article: 566624

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Dimension modulaire	16 mm
Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	16
Pression de service	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Certification	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Aptitude à la production de batteries Li-ion	Les métaux contenant plus de 1 % en masse de cuivre, de zinc ou de nickel sont exclus de l'utilisation. Sont exclus le nickel dans les aciers, les surfaces nickelées chimiquement, les circuits imprimés, les câbles, les connecteurs électriques et les bobines
Classe de salle blanche	Classe 5 selon ISO 14644-1
Couple de serrage max. de montage profilé chapeau	1.5 Nm
Couple de serrage max. de fixation du distributeur	0.65 Nm
Couple de serrage max. montage mural	3 Nm
Poids du produit	364 g
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 3	G1/4
Raccord pneumatique 5	G1/4
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau embase de raccordement	Alliage d'aluminium corroyé