

Tuyau plastique PEN-5/32-SW-150-CB

N° de pièce: 569881

FESTO

Calibrage extérieur, pour raccord instantané QS, polyéthylène
(incompatible avec le contact alimentaire).

Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur Inch	5/32
Rayon de courbure important pour le débit	0,065 Fuß
Rayon de courbure min.	0,032 Fuß
Pression de service en fonction de la température	-14,4 ... 145 Psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Température ambiante	-22 ... 140 °F
Poids du produit en fonction de la longueur	0,067 oz/ft
Couleur	noir
Dureté Shore	D 52 +/-3
Note sur la matière	Conforme RoHS sans cuivre ni PTFE
Information matière tuyau	PE