

# tuyau plastique PEN-3/8-SW-150-CB

N° de pièce: 569885

FESTO

Calibrage extérieur, pour raccord instantané QS, polyéthylène  
(incompatible avec le contact alimentaire).



## Fiche technique

| Caractéristique                                   | Valeur   |
|---|--|
| Diamètre extérieur Inch                           | 3/8  |
| Rayon de courbure important pour le débit         | 0,131 ft   |
| Rayon de courbure min.                            | 0,088 ft   |
| Propriétés du tuyau                               | Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates   |
| Conditions d'essai du tuyau                       | Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021   |
| Pression de service en fonction de la température | -14,4 ... 145 Psi  |
| Fluide de service                                 | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]<br>Eau conforme à la déclaration du fabricant sur <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Conformité PWIS                                   | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Température ambiante                              | -22 ... 140 °F   |
| Poids du produit en fonction de la longueur       | 0,376 oz/ft  |
| Raccord pneumatique                               | Pour raccord enfichable de diamètre extérieur 3/8"   |
| Couleur   | noir   |
| Dureté Shore                                      | D 52 +/-3  |
| Note sur la matière                               | Conforme RoHS  |
| Matériau tuyau                                    | PE   |