

# tuyau plastique PEN-5/8-SW-150-CB

N° de pièce: 569887

FESTO

Calibrage extérieur, pour raccord instantané QS, polyéthylène  
(incompatible avec le contact alimentaire).



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur Inch	5/8
Rayon de courbure important pour le débit	0,41 ft
Rayon de courbure min.	0,196 ft
Propriétés du tuyau	convient pour des chaînes porte-câbles pour des applications avec un nombre de cycles élevé
Conditions d'essai du tuyau	Compatibilité avec la chaîne porte-câbles : >5 millions de cycles selon FN 942021
Pression de service en fonction de la température	-14,4 ... 145 Psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] Eau conforme à la déclaration du fabricant sur <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Température ambiante	-22 ... 140 °F
Poids du produit en fonction de la longueur	1,158 oz/ft
Raccord pneumatique	pour raccord enfichable de diamètre externe 5/8"
Couleur	noir
Dureté Shore	D 52 +/-3
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE Conforme RoHS
Matériau tuyau	PE