

Tuyau plastique PEN-5/8-BL-150-CB

Code article: 569895

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Ø extérieur en pouces	5/8
Rayon de courbure important pour le débit	0,41 Feet
Rayon de courbure min.	0,196 Feet
Propriétés du tuyau	compatible avec la chaîne porte-câbles pour les applications à cadence élevée
Conditions d'essai du tuyau	Compatibilité avec la chaîne porte-câbles : > 5 million de cycles selon FN 942021
Pression de service en fonction de la température	-14,4 psi...145 psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7::-] Eau conformément à la déclaration du constructeur sur www.festo.com
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-22 °F...140 °F
Poids du produit en fonction de la longueur	oz/ft
Raccord pneumatique	pour raccord enfichable de Ø extérieur de 5/8" "
Couleur	bleu
Dureté Shore	D 52 +/-3
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du tuyau	PE