

tuyau plastique

PLN-3/16-NT-150-CB

N° de pièce: 569898

FESTO

haute résistance aux produits chimiques et à l'hydrolyse.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur Inch	3/16
Rayon de courbure important pour le débit	0,095 ft
Rayon de courbure min.	0,036 ft
Pression de service en fonction de la température	-14,4 ... 203 Psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-] Eau conforme à la déclaration du fabricant sur www.festo.com
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Innocuité alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température ambiante	-22 ... 176 °F
Poids du produit en fonction de la longueur	0,107 oz/ft
Raccord pneumatique	Pour raccord instantané diamètre extérieur 3/16"
Couleur	nature
Dureté Shore	D 52 +/-3
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau tuyau	PE