

Tuyau plastique PLN-5/32-BL-150-CB

N° de pièce: 569913

FESTO

haute résistance aux produits chimiques et à l'hydrolyse.
Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur Inch	5/32
Rayon de courbure important pour le débit	0,082 Fuß
Rayon de courbure min.	0,039 Fuß
Pression de service en fonction de la température	-14,4 ... 203 Psi
Certificat entité exposante	TZW
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Sécurité alimentaire	Selon la déclaration du fabricant
Température ambiante	-22 ... 176 °F
Agrément	Drinking water KTW-A Drinking water W 270
Poids du produit en fonction de la longueur	0,065 oz/ft
Couleur	bleu
Dureté Shore	D 52 +/-3
Note sur la matière	Conforme RoHS sans cuivre ni PTFE
Information matière tuyau	PE