

Tuyau plastique PLN-1/2-BL-150-CB

N° de pièce: 569918

FESTO

haute résistance aux produits chimiques et à l'hydrolyse.
Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Diamètre extérieur Inch | 1/2 |
| Rayon de courbure important pour le débit | 0,213 Fuß |
| Rayon de courbure min. | 0,138 Fuß |
| Pression de service en fonction de la température | -14,4 ... 203 Psi |
| Certificat entité exposante | TZW |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Sécurité alimentaire | Selon la déclaration du fabricant |
| Température ambiante | -22 ... 176 °F |
| Agrément | Drinking water KTW-A Drinking water W 270 |
| Poids du produit en fonction de la longueur | 0,58 oz/ft |
| Couleur | bleu |
| Dureté Shore | D 52 +/-3 |
| Note sur la matière | Conforme RoHS sans cuivre ni PTFE |
| Information matière tuyau | PE |