

# Coude union NPQM-L-Q14-E-P10

Code article: 570453

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	Standard
Diamètre nominal	12 mm
Modèle	Forme coudée
Taille de fût	10
Structure de construction	Principe Push-pull
Pression de service sur la plage de température totale	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7::-]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-20 °C...70 °C
Poids du produit	58 g
Raccord pneumatique 1	pour tuyau de Ø extérieur de 14 mm
Raccord pneumatique 2	pour tuyau de Ø extérieur de 14 mm
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	Laiton nickelé
Matériau du joint de tuyau	NBR