


Terminal de visualisation et de commande FED-400

N° de pièce: 570864
Produit de fin de série

FESTO

[Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2017. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.](#)



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Profondeur totale	56 mm
Hauteur	109 mm
Longueur	149 mm
Epaisseur panneau avant max.	5 mm
Mémoire utilisateur	2 Mbyte
Horloge temps réel	oui
Listes d'événements	256
Mémoire de recettes	32 kByte
Alarmes	1.024
Ecart horloge temps réel	130 s/mois
Nombre de couleurs	256
Afficheur	Couleur TFT
Caractéristique d'affichage	Touchscreen
Taille d'affichage	4,3"
Batterie de secours	3 V/270 mA lithium
Plage de tension de service CC	18 ... 30 V
Résolution d'écran	480x272 pixels
Tension de service nominale CC	24 V
Consommation de courant à la tension de service nominale	0,4 A
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM
Température de stockage	-20 ... 70 °C
Humidité relative de l'air	5 - 85 % sans condensation
Degré de protection	IP65 en face avant, IP20 face arrière
Température ambiante	0 ... 50 °C
Agrément	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
Poids du produit	1.000 g
Interface AUX	Sub-D à 9 pôles Connecteur femelle
Interface PC	RS232 Sub-D à 15 pôles Connecteur mâle
Interface de programmation	9,6 - 38,4 kBd
Interface API	RS232 Sub-D à 15 pôles Connecteur mâle
Interface USB	oui
Interface Ethernet	100 MBd
Mode de fixation	Montage sur face avant
Note sur la matière	Conforme RoHS
Logiciel de programmation	FED Designer 6.09 ou supérieur