


Connecteur mâle FBS-SCRJ-PP-GS

Code article: 571017

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Poids du produit	60 g
Note d'interface du bus de terrain	PROFINET F.O.
Spécification du câble Ethernet	Fibre optique Fibre polymère 980/1000 µm Diamètre du fil unique : 2,2 mm
Diamètre de câble autorisé	6.5 mm...9.5 mm
Degré de protection	IP65 IP67 selon CEI 60529
Température ambiante	-40 °C...70 °C
Température de stockage	-40 °C...70 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Matériau du boîtier	Zinc moulé sous pression Nickelé
Matériau joints d'étanchéité	NBR TPE